



MONTAGEVEJLEDNING LAGERREOL SUPER 123 Hovedkomponenter



SUPER 123 Lagerreol er nem at montere og kan monteres uden brug af værktøj. Dog anbefales det at benytte handsker og en gummihammer.

En gavl består af følgende komponenter:

- 2 stolper
- 1 til 2 diagonal kryds
- 2 til 4 horisontaler

Kontakt os venligst ved andre højder eller specielopbygninger

(Se samlevejledningsvideo på vores hjemmeside under 'Information' og 'montagevejledning' eller scan QR kode øverst i dette dokument)



Trin 1: Fodplader findes i 2 forskellige typer, plastfodplader og stålfodplader.

Plastpladerne trykkes fast på enden af stolpeprofilerne.



Stålfodplade anvendes ved lidt større belastning.

Fodpladerne monteres i bunden af gavlene, i enden med diagonal krydset.



Trin 2: Hyldebjælker.

På den allerede samlede gavl/stige monteres bjælken vinkelret ved at trykke eller slå bjælkens udstansninger ned over T-profilets hager. Hyldebjælker findes i længderne 600, 900, 1200, 1500 og 1800 mm, samt et antal specielle længder.



Trin 3: Hyldepladernes ombuk passer perfekt i hyldebjælkens rende. Disse findes i længderne 450, 600 og 900 mm.

Ved hyldepladelængde 600 mm skal der bruges: 1x 600 mm hyldeplade

Ved hyldepladelængde 900 mm skal der bruges: 1x 900 mm hyldeplade

Ved hyldepladelængde 1200 mm skal der bruges: 2x 600 mm hyldeplade

Ved hyldepladelængde 1500 mm skal der bruges: 1x 600 mm + 1x 900 mm hyldeplade

Ved hyldepladelængde 1800 mm skal der bruges: 2x 900 mm hyldeplade